



#### Descriptif

Chariot bain-marie passif prévu pour la mise en place de plats froids près de la chaîne de conditionnement, livraison chaude ou froide. En inox 18/10, qualité 1.4301.

Chariot prévu pour accueillir des bacs GN1/1-65 ou sous-multiples. Des emplacements sont prévus sous chaque bac pour accueillir des plaques eutectiques permettant de refroidir le chariot.

Les compartiments bas sont très isolés et étanches pour limiter la déperdition de froid.

5 plaques eutectiques comprises

4 roues pivotantes en polyamide Ø 125 mm dont 2 à frein.

Capacité : 21 bacs : 3 x 7 niveaux GN1/1-65

Poids : 102 kg

Dimensions : 690 x 1382 x 916 mm

#### Raccordement électrique

*Indication de sécurité :*

*L'appareil est prévu pour un service surveillé.*

Nature du courant : 230-50hz

Consommation de courant : nominal, voir plaque signalétique

Raccordement : prise de courant de sécurité

#### Mise en service

*Indication de sécurité :*

*L'appareil est prévu pour un service surveillé.*

Pour la mise en service, le bac de l'appareil doit être froid, propre et exempt de tout dépôt de tartre.

## Entretien et nettoyage

### Indication de sécurité :

Retirer la fiche du réseau et laisser refroidir l'appareil, avant le nettoyage. Ne pas nettoyer l'appareil, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, avec un produit agressif ou au jet d'eau ou avec un nettoyeur à haute pression.

Laver les bacs et couvercles avec un chiffon et un produit de nettoyage usuel en cuisine et laisser sécher. Si l'eau utilisée est très chargée en minéraux ou calcaire, il faut décalcifier les bacs.

Le constructeur conseille l'emploi d'eau distillée pour remplir le fond des bacs.

**Protection** L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5l/min.)



## Réparation et pièces de rechange

### Indication de sécurité :

Les pièces garantant la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Les dépannages doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié de l'utilisateur ou par le service après vente du fournisseur.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentairement à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.

Désignation	Référence
ENTRETOISE	0191065561
ROULEMENT A CLIPS EN PLASTIQUE	0191000408
POIGNEE, LA PAIRE	01.6259.2
ROULETTE FIXE DIAM.125 MM	014000400
ROULETTE DIRECTIVE DIAM.125 MM AVEC FREIN	014000402
PLAQUE DE CONVERSATION AU FROID GN1/1 -12°C	0163584

Désignation	Référence
PORTE 665X400X27 MM DROITE, AVEC JOINT	0191164216
PORTE 665X400X27 MM GAUCHE, AVEC JOINT	0191164200
PIECE INTERMEDIAIRE EN PLASTIQUE NOIR	0191234464
BUTEE DE PORTE EN PLASTIQUE NOIR	0191028247-1



## Certificat de conformité CE

Fabricant : HUPFER® Metallwerke GmbH

Adresse : Dieselstraße 20, D-48653 Coesfeld

Modèle: **CHARIOT BAIN-MARIE FROID PASSIF KSPA-3 01.6325.2**

Ces appareils ont été conçus selon les directives européennes **73 / 23 CE + 89 / 336 CE**

et sont conformes aux norme **EN 60335-1 : 1988, EN 60335-1 A6 : 1989, EN 60335-49 A1 : 1992**

Tout changement sur les appareils sans notre consentement annule ces dispositions.