



#### Descriptif

Chariot fabriqué entièrement en inox 18/10, qualité 1.4301, construction robuste sur châssis autoportant. Le plateau supérieur est parfaitement ébavuré. Chariot équipé de 2 cuves GN1/1 indépendantes. Ces cuves sont prévues pour accueillir des bacs GN1/1-200 ou leurs sous multiples. Les cuves peuvent être utilisées en chaleur sèche ou humide, cependant, il est toujours conseillé de rajouter un fond d'eau. Chaque cuve est isolée par de la laine minérale et pourvue d'une plaque anti-bruit. Les résistances électriques sont également en inox. Les cuves se vident très facilement grâce à un système d'écoulement, actionné par une vanne 3/4. La vidange peut se faire directement au dessus d'un caniveau.

En partie basse se trouvent 2 compartiments chauffants selon le cas. Ils sont chacun munis de 4 paires de glissières embouties espacées de 75 mm, pas optimal pour le stockage de bacs GN 1/1-65 ou/et sous multiples.

Les compartiments bas sont complètement soudés et étanches, de ce fait faciles à nettoyer. Les portillons de fermeture sont en inox doublé. Les compartiments bas, en parois doublées sont isolés par de la laine minérale, les portillons de fermeture des compartiments également. Le système de verrouillage est simple et se manipule d'une simple poussée. Un joint périphérique étanche équipe tout le contour des compartiments bas et limite ainsi toute déperdition de chaleur.

Les modèles SPTW-2 et 3 peuvent également être utilisés en insérant des plaques eutectiques et ainsi conserver des plats froids. La température des bacs est réglable entre 30 et 95° et celle des cuves entre 30 et 80°C. Le compartiment de commande est composé d'un bouton marche/arrêt général et de molettes de réglages individuelles pour chaque cuve et chaque compartiment. Un marquage au-dessus des molettes, ainsi que sur les bacs et compartiments permet une identification rapide.

4 Roues inoxydables en polyamide diamètre 125 mm pivotantes dont 2 à freins

Dimensions extérieures : 705/936 x 931 x H.1037 mm

Dessus : Nombre de cuves : 2

Dimensions : pour GN 1/1-200 et sous multiples

Chauffage par cuve individuellement : résistance en inox 0,7 kW

Thermostat réglable : 30-95°C

Equipé d'un couvercle rabattable 2/3-1/3

Dessous : Nombre de compartiments : 2

Dimensions d'un compartiment L X P X H : 330 X 540 X 345 mm

Nombre de niveaux : 4 espacés de 75 mm

Chauffage par compartiment individuellement : résistance en inox 0.45 kW

Thermostat : réglable 30-80°C

Capacité : pour environ 25 personnes

Isolation : laine minérale

Sécurité : IPX4 (jet d'eau)

Puissance totale : 2,3 Kw

Alimentation : 230 V 1N AC 50 Hz

Poids : 85 kg

Dimensions : 705/936 x 931 x 1037 mm

#### Raccordement électrique

*Indication de sécurité :*

*L'appareil est prévu pour un service surveillé.*

*Afin d'éviter le coincement d'un doigt ou des blessures à la main, la hauteur de distribution ne doit jamais être inférieure au niveau supérieur du caisson.*

*Le réglage des ressorts se pratique sur un appareil froid.*

Nature du courant : 230-50hz

Consommation de courant : nominal, voir plaque signalétique

Raccordement : prise de courant de sécurité

#### Mise en service

*Indication de sécurité :*

*L'appareil est prévu pour un service surveillé.*

*Afin d'éviter le coincement d'un doigt ou des blessures à la main, la hauteur de distribution ne doit jamais être inférieure au niveau supérieur du caisson.*

Pour la mise en service, les bacs de l'appareils doivent être froids, propres et exempts de tout dépôt de tartre.

Fermer les robinets de vidange - verser environ 3 l d'eau dans le bac - Les récipients GN mis en place plus tard ne doivent avoir aucun contact avec l'eau car cela réduit la transmission de chaleur. La meilleure transmission de chaleur est réalisée avec de la vapeur. Les armoires chauffantes doivent être propre pour la mise en service.

#### Entretien et nettoyage

##### Indication de sécurité :

Retirer la fiche du réseau et laisser refroidir l'appareil, avant le nettoyage. Ne pas nettoyer l'appareil, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur, avec un produit agressif ou au jet d'eau ou avec un nettoyeur à haute pression.

Laver les bacs et couvercles avec un chiffon et un produit de nettoyage usuel en cuisine et laisser sécher. Si l'eau utilisée est très chargée en minéraux ou calcaire, il faut décalcifier les bacs.

Le constructeur conseille l'emploi d'eau distillée pour remplir le fond des bacs.

**Protection** L'appareil peut être nettoyé au jet d'eau (essai IPX 5 d'après EN 60529, Ø des buses 6,3mm, 0.3 bar et 12.5l/min.)



#### Réparation et pièces de rechange

##### Indication de sécurité :

Les pièces garantant la sécurité ne doivent être remplacées que par des pièces d'origine.

Les dépannages doivent être effectués uniquement par le personnel qualifié de l'utilisateur ou par le service après vente du fournisseur.

Avant d'appeler votre fournisseur, notez vous les caractéristiques de la plaque signalétique.

a) désignation du matériel

b) date de fabrication

Complémentaire à ces données, veuillez indiquer le N° de référence de la pièce désirée.

| Désignation                                 | Référence     |
|---|---------------|
| CORDON TORSADE AVEC PRISE 3 X 1.5 M         | 0191082883    |
| BOUTON MARCHE ARRET                         | 014001300     |
| BOUTON THERMOSTAT                           | 014040280     |
| THERMOSTAT 20-110°C                         | 014034027-01  |
| RESISTANCE 230 V / 800 W                    | 0140001109-UL |
| RESISTANCE 450 W                            | 014058041     |
| POIGNEE, LA PAIRE                           | 01.6259.2     |
| ROULETTE DIRECTIVE DIAM.125 MM              | 014000401     |
| ROULETTE DIRECTIVE DIAM.125 MM AVEC FREIN   | 014000402     |
| ROULETTE FIXE DIAM.125 MM                   | 014000400     |
| PARE-CHOC ANGULAIRE, LOT DE 4               | 014002110     |
| MANETTE DE VIDANGE                          | 014005008     |
| LOQUETS DE PORTILLON (ANNEE FABRICATION>200 | 0191076705    |



## Certificat de conformité CE

Fabricant : HUPFER® Metallwerke GmbH

Adresse : Dieselstraße 20, D-48653 Coesfeld

Modèle: **BAIN-MARIE ET COMPARTIMENTS CHAUFFANTS SPTW-2/EBF 01.6356.8**

Ces appareils ont été conçus selon les directives européennes **73 / 23 CE + 89 / 336 CE**

et sont conformes aux norme **EN 60335-1 : 1988, EN 60335-1 A6 : 1989, EN 60335-49 A1 : 1992**

Tout changement sur les appareils sans notre consentement annule ces dispositions.